




Denominazione del prodotto	Pulsantiera con fori per operatori Ø22mm - 4 fori LPZM		
Tipo	LPZM		
Caratteristiche generali			
Colore	Grigio		
Grado di protezione (IEC)	IP66 e IP67		
Caratteristiche meccaniche			
Peso prodotto	g	570	
Dati tecnici UL			
Grado di protezione (UL)	NEMA 4X		
Condizioni ambientali			
Temperatura			
Temperatura di impiego			
	min	°C	-25
	max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	+85
Dimensioni			



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-5-1

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000200 -
Pulsante esterno