



Pulsantiera con
fori per operatori
Ø22mm - 6 fori
LPZM

Denominazione del prodotto

Tipo

Caratteristiche generali

Colore Grigio

Grado di protezione (IEC) IP66 e IP67

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto g 660

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL) NEMA 4X

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+85

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-5-1

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000200 -
 Pulsante esterno