



Denominazione del prodotto
Tipo

Contenitore
LPZM

Caratteristiche generali

Colore Grigio
Grado di protezione (IEC) IP66 e IP67

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto g 1700

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL) NEMA 4X

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

min °C -25
max °C +70

Temperatura di stoccaggio

min °C -40
max °C +85

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-5-1

Omologazioni

cULus
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000200 -
Pulsante esterno