



Pulsantiera  
plastica senza  
attuatori - per 1  
attuatore  
LPZP1A5

Denominazione del prodotto

Tipo

**Caratteristiche generali**

Colore	Giallo
Materiale	Polycarbonato
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67, IP69K

**Caratteristiche meccaniche**

Coppia di serraggio terminali max	Nm	1.8
Peso prodotto	g	107


**Dati tecnici UL**

Grado di protezione (UL)	1, 2, 3R, 4, 4X, 12K
--------------------------	-------------------------

**Condizioni ambientali**

Temperatura	Temperatura di impiego	min	°C	-25
		max	°C	+70
Temperatura	Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
		max	°C	+85

**Dimensioni**



### Omologazioni e conformità

#### Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

#### Omologazioni

cULus

EAC

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000200 -  
Pulsante esterno