



Denominazione del prodotto

Control station, empty with no actuators, for 1 emergency mushroom pushbutton with illuminated disk. Yellow cover.

LPZP1A5D

Tipo

Caratteristiche generali

Colore

Giallo

Materiale

Policarbonato

Grado di protezione (IEC)

IP66, IP67, IP69K

Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio terminali max

Nm 1.8

Peso prodotto

g 107

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)

1, 2, 3R, 4, 4X, 12K

Condizioni ambientali

Temperatura




Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+85

Dimensioni



Knockout for
M20/M25/PG13.5/PG16
(on top and bottom)

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Omologazioni

EAC