



Pulsantiera gialla  
LPZP1A5  
completa con  
pulsante a fungo  
con sgancio a  
rotazione  
LPCB6344 1NC  
e portaetichetta  
con etichetta  
"stop"  
LPZP1B5612

Denominazione del prodotto

Tipo

**Caratteristiche generali**

Colore	Giallo
Tipo di posizioni	Pulsante a fungo
Materiale	Policarbonato
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67, IP69K

**Condizioni ambientali**

Temperatura


Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+85

**Dimensioni**



### Omologazioni e conformità

Omologazioni

cULus

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000225 -  
Cassetta con  
circuiti di  
controllo