



Pulsantiera gialla
cpn protezione
operatore
LPZP1A5P,
Completo con
pulsante a fungo,
sgancio a
rotazione
LPCB6644 1NC
LPZP1B5P603

Denominazione del prodotto

Tipo

Caratteristiche generali

Colore	Giallo
Tipo di posizioni	Pulsante a fungo
Materiale	Policarbonato
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67, IP69K

Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio terminali max	Nm	1
-----------------------------------	----	---

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+85

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000225 -
Cassetta con
circuiti di
controllo