



Pulsantiera  
plastica senza  
attuatori - per 3  
attuatori  
LPZP3A8

Denominazione del prodotto

Tipo

**Caratteristiche generali**

Colore	Grigio
Materiale	Policarbonato
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67, IP69K

**Caratteristiche meccaniche**

Coppia di serraggio terminali max	Nm	1.8
Peso prodotto	g	187


**Dati tecnici UL**

Grado di protezione (UL)	1, 2, 3R, 4, 4X, 12K
--------------------------	-------------------------

**Condizioni ambientali**

Temperatura	Temperatura di impiego	min	°C	-25
		max	°C	+70
Temperatura	Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
		max	°C	+85

**Dimensioni**



**Omologazioni e conformità**

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

EAC

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC000200 -  
Pulsante esterno