



Pulsantiera  
plastica senza  
attuatori - per 6  
attuatori  
LPZP6A8

Denominazione del prodotto

Tipo

**Caratteristiche generali**

Colore	Grigio
Materiale	Policarbonato
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67, IP69K

**Caratteristiche meccaniche**

Coppia di serraggio terminali max	Nm	1.8
Peso prodotto	g	290

**Dati tecnici UL**

Grado di protezione (UL)	1, 2, 3R, 4, 4X, 12K
--------------------------	-------------------------

**Condizioni ambientali**

Temperatura


Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+85

**Dimensioni**



### Omologazioni e conformità

#### Conformità

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-5-1  
UL508

#### Omologazioni

cULus  
EAC

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000200 -  
Pulsante esterno