



Control station for 40mm profile rails with red extended pushbutton with "O" symbol spring return, 1NC and green flush pushbutton with "I" symbol spring return, 1NO  
LP4P2B8902

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

**Charakterystyka ogólna**

Kolor	Szary
Konfiguracja zestyków	1NC+1NO
Stopień ochrony według IEC	IP65

**Właściwości elektryczne**

Znamionowe napięcie robocze	VAC	5...35 VAC/DC
Znamionowy prąd roboczy	mA	1...100
Maksymalna moc robocza	mW	250

**Trwałość**

elektryczna	cycles	1.000.000
B10d	cycles	1.300.000

**Właściwości mechaniczne**

Sposób podłączenia	4-pin M12 connector
Montaż	For 40mm profile rails
Masa	g 105

**Dane techniczne UL**

Stopień ochrony według UL	Typ 1
---------------------------	-------

**Warunki otoczenia**

Temperatura


Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70


Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+80

**Wymiary**



### Schemat połączeń elektrycznych



### Certyfikaty i zgodność

#### Zgodność

CSA C22.2 No. 60947-1-13

CSA C22.2 No. 60947-5-1-14

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL 60947-1

UL 60947-5-1

UL508A

#### Certyfikaty

cURus