



Metallic protection guard for LP4P...B5... LP4X159

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Kolor

Żółty

Stopień ochrony według IEC

IP65

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+80

Wymiary

