



Przyciski dwuklawiszowe z samoczynnym powrotem i białym, podświetlanym wskaźnikiem – jeden wystający i jeden kryty  
LPCBL7223+LPXAU12

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

**Charakterystyka ogólna**

Kolor				Zielony/czerwony
Typ pozycji				Przycisk podwójny, jeden wystający i jeden kryty
Stopień ochrony według IEC				IP66, IP67 oraz IP69K
<b>Właściwości elektryczne</b>				
Znamionowe napięcie izolacji $U_i$ IEC/EN		V		690
Prąd roboczy termiczny umowny $I_{th}$ , IEC		A		10
Napięcie zasilania (AC)		V		12...30
Napięcie zasilania (DC)		V		12...30
Przewodność				1mA 5V
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1				A600 Q600
Prąd roboczy AC15				
		12 V	A	6
		24 V	A	6
		48 V	A	6
		120 V	A	6
		240 V	A	3
		400 V	A	1.9
		480 V	A	1.5
		500 V	A	1.4
		600 V	A	1.2
Prąd roboczy DC13				
		12 V	A	3
		24 V	A	3
		48 V	A	1.5
		125 V	A	0.55
		250 V	A	0.27
		440 V	A	0.15
		500 V	A	0.13
		600 V	A	0.1
Rezystancja zestyków			mΩ	≤20
<b>Trwałość elektryczna</b>			hours	100000
<b>Właściwości mechaniczne</b>				
Siła zadziałania			kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Trwałość mechaniczna			cycles	1000000
Zacisk śrubowy				Śruba
Przekrój przewodu	IEC			
		maks.	mm <sup>2</sup>	1 or 2 / 2.5
Adapter do montażu				LPXAU120
<b>Dane techniczne UL</b>				
Stopień ochrony według UL				Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
<b>Warunki otoczenia</b>				
Temperatura	Temperatura pracy			
		min.	°C	-25
		maks.	°C	+70
	Temperatura składowania			
		min.	°C	-40
		maks.	°C	+85
<b>Certyfikaty i zgodność</b>				

ZESTAW: PRZYCISK PODWÓJNY, SAMOCZYNNY POWRÓT, BIAŁY WSKAŹNIK, 1  
WYSTAJĄCY I 1 KRYTY, ZIELONY-CZERWONY, I 0. ADAPTER MONTAŻOWY. ZESTYKI  
1NO+1NC, ZACISKI ŚRUBOWE. LAMPKA LED, ŚWIATŁO CIĄGŁE, ZASILANIE 12...30VAC/DC.

## Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

## Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

RINA