



Przeznaczenie produktu

Interfejs USB,  
podłączenie  
żeńskie A/A  
LPCD0

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Materiał

Poliamid

Stopień ochrony według IEC

Stopień ochrony  
z przodu: IP65;  
od tyłu: IP20

Właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji  $U_i$  IEC/EN

V 5VAC/DC

Rezystancja zestyków

mΩ ≤30

Właściwości mechaniczne

Masa

g 18

Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL

Od przodu 1, 2,  
3R, 4, 4X, 12,  
12K

Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -25 |
| maks. | °C | +70 |

Temperatura składowania

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -40 |
| maks. | °C | +85 |

Wymiary



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000797 - USB