



Interfejs USB,  
podłączenie  
żeńskie A/A z  
przewodem o  
długości 1m  
LPCD0

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

**Charakterystyka ogólna**

Materiał

Poliamid

Stopień ochrony według IEC

Stopień ochrony  
z przodu: IP65;  
od tyłu: IP20

**Właściwości mechaniczne**

Masa

g 80

**Dane techniczne UL**

Stopień ochrony według UL

Od przodu 1, 2,  
3R, 4, 4X, 12,  
12K

**Warunki otoczenia**

Temperatura


Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+85

**Wymiary**



**Certyfikaty i zgodność**

Zgodność

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

Certyfikaty

cULus  
EAC

**Klasyfikacja ETIM**

ETIM 8,0

EC000797 - USB