



Interfejs USB,
podłączenie
żeńskie B/A
LPCD0

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Materiał

Poliamid

Stopień ochrony według IEC

Stopień ochrony
z przodu: IP65;
od tyłu: IP20

Właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN

V 5VAC/DC

Rezystancja zestyków

mΩ ≤30

Właściwości mechaniczne

Masa

g 18

Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL

Od przodu 1, 2,
3R, 4, 4X, 12,
12K

Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+85

Wymiary



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000797 - USB