



Interfejs
Ethernet, wtyczka
RJ45 z
przewodem o
długości 1m
LPCD0
Cat.5E

Przeznaczenie produktu

Seria produktu
Charakterystyka transmisji

Charakterystyka ogólna

Materiał

Poliamid

Stopień ochrony według IEC

Stopień ochrony
z przodu: IP65;
od tyłu: IP20

Właściwości mechaniczne

Masa

g 90

Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL

Od przodu 1, 2,
3R, 4, 4X, 12,
12K

Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+85

Wymiary



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certyfikaty

cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002780 -
Moduł
interfejsowy