



Przeznaczenie produktu	Przełącznik sterowniczy, klucz - 3 pozycje
Seria produktu	LPCS33

Charakterystyka ogólna

Kolor	Czarny
Typ pozycji	Przełącznik
Materiał	Poliamid
Stopień ochrony według IEC	IP66, IP67 oraz IP69K

Właściwości mechaniczne

Trwałość mechaniczna	cycles	1000000
Adapter do montażu		LPXAU120
Masa	g	60


Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL	Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
---------------------------	------------------------------

Warunki otoczenia

Temperatura	Temperatura pracy	min.	°C	-25
		maks.	°C	+70
	Temperatura składowania	min.	°C	-40
		maks.	°C	+85

Wymiary



Certyfikaty i zgodność

Zgodność	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508
Certyfikaty	CCC
	cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000222 -
Napęd
przełącznika
obrotowego