



Przeznaczenie produktu	Podświetlany przełącznik - 2 pozycje LPCSL12		
Seria produktu	LPCSL12		
<b>Charakterystyka ogólna</b>			
Kolor	Biały		
Typ pozycji	Przełącznik		
Materiał	Poliamid		
Stopień ochrony według IEC	IP66, IP67 oraz IP69K		
<b>Właściwości mechaniczne</b>			
Trwałość mechaniczna	cycles	1000000	
Montaż	Bez adaptera montażowego		
Adapter do montażu	LPXAU120		
Masa	g	25	
<b>Dane techniczne UL</b>			
Stopień ochrony według UL	Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K		
<b>Warunki otoczenia</b>			
Temperatura	Temperatura pracy		
	min.	°C	-25
	maks.	°C	+70
	Temperatura składowania		
	min.	°C	-40
	maks.	°C	+85
<b>Wymiary</b>			
<b>Certyfikaty i zgodność</b>			
Zgodność	CSA C22.2 n° 14		
	IEC/EN/BS 60947-1		
	IEC/EN/BS 60947-5-1		
	UL508		
Certyfikaty	CCC		

---

cULus

---

EAC

---

RINA

**Klasyfikacja ETIM**

ETIM 8,0

EC000222 -  
Napęd  
przełącznika  
obrotowego