



Przyciski,  
samoczynny  
powrót, z  
symbolem  
LPFB11

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

### Charakterystyka ogólna

Kolor	Biały
Typ pozycji	Przycisk kryty
Materiał	Stop cynku i aluminium
Stopień ochrony według IEC	IP66, IP67 oraz IP69K

### Właściwości mechaniczne

Siła zadziałania	kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Trwałość mechaniczna – przyciski z samoczynnym powrotem	cycles	5000000

Montaż

Adapter do montażu

Bez adaptera  
montażowego

LPXAU120M

### Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL

Typ 1, 2, 3R, 4,  
4X, 12, 12K

### Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+85

### Wymiary



### Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

Certyfikaty

cULus

### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000221 -  
Napęd przycisku  
sterowniczego