



Przyciski podświetlane, samoczynny powrót - wystające LPFBL20

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Kolor	Czerwony
Typ pozycji	Przycisk wystający
Materiał	Stop cynku i aluminium
Stopień ochrony według IEC	IP66, IP67 oraz IP69K

Właściwości mechaniczne

Trwałość mechaniczna – przyciski z samoczynnym powrotem	cycles	5000000
Montaż	Bez adaptera montażowego	
Adapter do montażu	LPXAU120M	


Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL	Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
---------------------------	------------------------------

Warunki otoczenia

Temperatura	Temperatura pracy	min.	°C	-25
		maks.	°C	+70
	Temperatura składowania	min.	°C	-40
		maks.	°C	+85

Wymiary



Certyfikaty i zgodność

Zgodność	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508
Certyfikaty	cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000221 -
Napęd przycisku
sterowniczego