



Przeznaczenie produktu	Interfejs Ethernet, wtyczka RJ45
Seria produktu	LPFD0
Charakterystyka transmisji	Cat.6
Charakterystyka ogólna	
Materiał	Stop cynku i aluminium dla części metalowych, poliamid dla części z tworzywa sztucznego
Stopień ochrony według IEC	IP66, IP67 oraz IP69K
Dane techniczne UL	
Stopień ochrony według UL	Od przodu 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
Warunki otoczenia	
Temperatura	
Temperatura pracy	min. °C -25 maks. °C +70
Temperatura składowania	min. °C -40 maks. °C +85
Wymiary	
Certyfikaty i zgodność	
Zgodność	CSA C22.2 n° 14 IEC/EN/BS 60947-1 IEC/EN/BS 60947-5-1 UL508
Certyfikaty	cULus
Klasyfikacja ETIM	
ETIM 8,0	EC002780 - Moduł interfejsowy

