



Przeznaczenie produktu

Interfejs Ethernet, wtyczka RJ45 z przewodem o długości 1m  
LPFD0  
Cat.6

Seria produktu  
Charakterystyka transmisji

**Charakterystyka ogólna**

Materiał

Stop cynku i aluminium dla części metalowych, poliamid dla części z tworzywa sztucznego

Stopień ochrony według IEC

IP66, IP67 oraz IP69K

**Dane techniczne UL**

Stopień ochrony według UL

Od przodu 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

**Warunki otoczenia**

Temperatura


Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+85

**Wymiary**



**Certyfikaty i zgodność**

Zgodność

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

Certyfikaty

cULus

**Klasyfikacja ETIM**

ETIM 8,0

EC002780 -  
Moduł  
interfejsowy