



Przeznaczenie produktu

Głowica lampki  
sygnalizacyjnej  
LPFL

Seria produktu

**Charakterystyka ogólna**

Kolor

Żółty

Typ pozycji

Głowica lampki

Materiał

Stop cynku i  
aluminium dla  
części  
metalowych,  
poliamid dla  
części z tworzywa  
sztucznego

Stopień ochrony według IEC

IP66, IP67 oraz  
IP69K

**Właściwości mechaniczne**

Montaż

Bez adaptera  
montażowego

Adapter do montażu

LPXAU120M

**Dane techniczne UL**

Stopień ochrony według UL

Typ 1, 2, 3R, 4,  
4X, 12, 12K

**Warunki otoczenia**

Temperatura


Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+85

**Wymiary**



**Certyfikaty i zgodność**

Zgodność

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002024 -  
Akcesoria/części  
zamienne do  
aparatury  
sterowniczej