



Przeznaczenie produktu	Przyciski, samoczynny powrót
Seria produktu	LPSB10

Charakterystyka ogólna

Kolor	Żółty
Typ pozycji	Przycisk kryty
Materiał	Stop cynku i aluminium
Stopień ochrony według IEC	IP66, IP67 oraz IP69K

Właściwości mechaniczne

Siła zadziałania	kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Trwałość mechaniczna – przyciski z samoczynnym powrotem	cycles	5000000

Montaż	Bez adaptera montażowego
Adapter do montażu	LPXAU120M


Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL	Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
---------------------------	------------------------------

Warunki otoczenia

Temperatura	Temperatura pracy	min.	°C	-25
		maks.	°C	+70
	Temperatura składowania	min.	°C	-40
		maks.	°C	+85

Wymiary



Certyfikaty i zgodność

Zgodność	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508

Certyfikaty	cULus
-------------	-------

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC000221 - Napęd przycisku sterowniczego
----------	--

