



Przeznaczenie produktu

Przyciski,
samoczynny powrót
LPSB105+LPXAU12

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Kolor

Żółty

Typ pozycji

Przycisk kryty

Stopień ochrony według IEC

IP66, IP67 oraz
IP69K

Właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN

V 690

Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC

A 10

Przewodność

1mA 5V

Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1

A600 Q600

Prąd roboczy AC15

12 V	A	6
24 V	A	6
48 V	A	6
120 V	A	6
240 V	A	3
400 V	A	1.9
480 V	A	1.5
500 V	A	1.4
600 V	A	1.2

Prąd roboczy DC13

12 V	A	3
24 V	A	3
48 V	A	1.5
125 V	A	0.55
250 V	A	0.27
440 V	A	0.15
500 V	A	0.13
600 V	A	0.1

Rezystancja zestyków

mΩ ≤20

Właściwości mechaniczne

Siła zadziałania

kg-lb <0.5Kg / 1.1lb

Zacisk śrubowy

Śruba

Przekrój przewodu

IEC

maks. mm² 1 or 2 / 2.5

Adapter do montażu

LPXAU120M

Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL

Typ 1, 2, 3R, 4, 4X,
12, 12K

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min. °C -25
maks. °C +70

Temperatura składowania

min. °C -40
maks. °C +85

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

RINA