



Przeznaczenie produktu				Przyciski, samoczynny powrót LPSB106+LPXAU12
Seria produktu				LPSB106+LPXAU12
Charakterystyka ogólna				
Kolor				Niebieski
Typ pozycji				Przycisk kryty
Stopień ochrony według IEC				IP66, IP67 oraz IP69K
Właściwości elektryczne				
Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V			690
Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC	A			10
Przewodność				1mA 5V
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1				A600 Q600
Prąd roboczy AC15				
	12 V	A	6	
	24 V	A	6	
	48 V	A	6	
	120 V	A	6	
	240 V	A	3	
	400 V	A	1.9	
	480 V	A	1.5	
	500 V	A	1.4	
	600 V	A	1.2	
Prąd roboczy DC13				
	12 V	A	3	
	24 V	A	3	
	48 V	A	1.5	
	125 V	A	0.55	
	250 V	A	0.27	
	440 V	A	0.15	
	500 V	A	0.13	
	600 V	A	0.1	
Rezystancja zestyków			mΩ	≤20
Właściwości mechaniczne				
Siła zadziałania			kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Zacisk śrubowy				Śruba
Przekrój przewodu	IEC			
		maks.	mm ²	1 or 2 / 2.5
Adapter do montażu				LPXAU120M
Dane techniczne UL				
Stopień ochrony według UL				Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
Warunki otoczenia				
Temperatura				
	Temperatura pracy			
		min.	°C	-25
		maks.	°C	+70
	Temperatura składowania			
		min.	°C	-40
		maks.	°C	+85
Certyfikaty i zgodność				
Zgodność				

ZESTAW: PRZYCISK METALOWY, SAMOCZYNNY POWRÓT, KRYTY, NIEBIESKI. ADAPTER
MONTAŻOWY. ZESTYKI 1NO, ZACISKI ŚRUBOWE.

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

RINA