



Przeznaczenie produktu	Przyciski, samoczynny powrót LPSB20
Seria produktu	LPSB20
Charakterystyka ogólna	
Kolor	Czerwony
Typ pozycji	Przycisk wystający
Materiał	Stop cynku i aluminium
Stopień ochrony według IEC	IP66, IP67 oraz IP69K

Właściwości mechaniczne		
Siła zadziałania	kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Trwałość mechaniczna – przyciski z samoczynnym powrotem	cycles	5000000
Montaż	Bez adaptera montażowego	
Adapter do montażu	LPXAU120M	

Dane techniczne UL		
Stopień ochrony według UL	Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K	

Warunki otoczenia			
Temperatura	Temperatura pracy	min. °C	-25
		maks. °C	+70
	Temperatura składowania	min. °C	-40
		maks. °C	+85

Wymiary		

Certyfikaty i zgodność	
Zgodność	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508

Certyfikaty	cULus
-------------	-------

Klasyfikacja ETIM	
--------------------------	--

ETIM 8,0

EC000221 -
Napęd przycisku
sterowniczego