



Przeznaczenie produktu	Przyciski, samoczynny powrót LPSB20		
Seria produktu	LPSB20		
Charakterystyka ogólna			
Kolor	Żółty		
Typ pozycji	Przycisk wystający		
Materiał	Stop cynku i aluminium		
Stopień ochrony według IEC	IP66, IP67 oraz IP69K		
Właściwości mechaniczne			
Siła zadziałania	kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb	
Trwałość mechaniczna – przyciski z samoczynnym powrotem	cycles	5000000	
Montaż	Bez adaptera montażowego		
Adapter do montażu	LPXAU120M		
Dane techniczne UL			
Stopień ochrony według UL	Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K		
Warunki otoczenia			
Temperatura	Temperatura pracy	min. °C	-25
		maks. °C	+70
	Temperatura składowania	min. °C	-40
		maks. °C	+85
Wymiary			
Certyfikaty i zgodność			
Zgodność	CSA C22.2 n° 14		
	IEC/EN/BS 60947-1		
	IEC/EN/BS 60947-5-1		
	UL508		
Certyfikaty	cULus		
Klasyfikacja ETIM			

ETIM 8,0

EC000221 -
Napęd przycisku
sterowniczego