



Przeznaczenie produktu	Przycisk, samoczynny powrót
Seria produktu	LPSB20
<b>Charakterystyka ogólna</b>	
Kolor	Biały
Typ pozycji	Przycisk wystający
Materiał	Stop cynku i aluminium
Stopień ochrony według IEC	IP66, IP67 oraz IP69K

<b>Właściwości mechaniczne</b>		
Siła zadziałania	kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Trwałość mechaniczna	cycles	5000000
Montaż	Bez adaptera montażowego	
Adapter do montażu	LPXAU120M	

<b>Dane techniczne UL</b>		
Stopień ochrony według UL	Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K	

<b>Warunki otoczenia</b>			
Temperatura	Temperatura pracy	min. °C	-25
		maks. °C	+70
	Temperatura składowania	min. °C	-40
		maks. °C	+85

<b>Wymiary</b>		

<b>Certyfikaty i zgodność</b>	
Zgodność	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508

Certyfikaty	cULus
-------------	-------

<b>Klasyfikacja ETIM</b>	
--------------------------	--

ETIM 8,0

EC000221 -  
Napęd przycisku  
sterowniczego