



Przyciski  
trzyklawiszowe,  
samoczynny  
powrót - środkowy  
wystający  
LPSB73

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

**Charakterystyka ogólna**

Kolor Zielony/czerwony/zielony  
Typ pozycji Potrójny

Materiał

Stop cynku i  
aluminium dla  
części  
metalowych,  
poliamid dla  
części z tworzywa  
sztucznego

Stopień ochrony według IEC

IP66, IP67 oraz  
IP69K

**Właściwości mechaniczne**

Trwałość mechaniczna cycles 1000000

Montaż

Bez adaptera  
montażowego

Adapter do montażu

LPXAU120M

**Dane techniczne UL**

Stopień ochrony według UL

Typ 1, 2, 3R, 4,  
4X, 12, 12K

**Warunki otoczenia**

Temperatura


Temperatura pracy

min. °C -25  
maks. °C +70

Temperatura składowania

min. °C -40  
maks. °C +85

**Wymiary**



**Certyfikaty i zgodność**

Zgodność

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000029 -  
Przycisk