



Przyciski
trzyklawiszowe,
samoczynny
powrót - środkowy
wystający
LPSB73

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Kolor Zielony/czerwony/zi
Typ pozycji Potrójny

Materiał

Stop cynku i
aluminium dla
części
metalowych,
poliamid dla
części z tworzywa
sztucznego

Stopień ochrony według IEC

IP66, IP67 oraz
IP69K

Właściwości mechaniczne

Trwałość mechaniczna cycles 1000000

Montaż

Bez adaptera
montażowego

Adapter do montażu

LPXAU120M

Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL

Typ 1, 2, 3R, 4,
4X, 12, 12K

Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

min. °C -25
maks. °C +70

Temperatura składowania

min. °C -40
maks. °C +85

Wymiary



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000029 -
Przycisk