




Przeznaczenie produktu	Przyciski podświetlane, dwustanowe - wystające LPSQL20		
Seria produktu	LPSQL20		
<b>Charakterystyka ogólna</b>			
Kolor	Żółty		
Typ pozycji	Przycisk wystający		
Materiał	Stop cynku i aluminium dla części metalowych, poliamid dla części z tworzywa sztucznego		
Stopień ochrony według IEC	IP66, IP67 oraz IP69K		
<b>Właściwości mechaniczne</b>			
Trwałość mechaniczna – przyciski dwustanowe	cycles	500000	
Montaż	Bez adaptera montażowego		
Adapter do montażu	LPXAU120M		
<b>Dane techniczne UL</b>			
Stopień ochrony według UL	Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K		
<b>Warunki otoczenia</b>			
Temperatura	Temperatura pracy	min. °C	-25
		maks. °C	+70
	Temperatura składowania	min. °C	-40
		maks. °C	+85

#### Wymiary



#### Certyfikaty i zgodność

##### Zgodność

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

##### Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000029 -  
Przycisk