



Podświetlany
dysk do
przycisków
grzybkowych -
ARRET
D'URGENCE/NOT
AUS/PARO
EMERGENCIA
LPXDAU

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Kolor Żółty

Właściwości elektryczne

Napięcie zasilania (AC) V 220...240

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

dozwolona Dowolna

Masa g 22

Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

min. °C -25
maks. °C +60

Temperatura składowania


min. °C -40
maks. °C +85

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych

110/230VAC



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

EAC