



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Zestyki – z adapterem LPXE

**Trwałość**

elektryczna cycles 1000000

**Właściwości mechaniczne**

Siła zadziałania kg-lb ≤0.5Kg/1.1lb

Moment obrotowy dokręcania zacisków maks. Nm 1

Zacisk śrubowy Śruba

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu AWG/kcmil

maks. 14

IEC

maks. mm<sup>2</sup> 1 or 2 / 2.5

Adapter do montażu

LPXAU120

Masa

g 29

**Warunki otoczenia**

Temperatura

Temperatura pracy

min. °C -25


maks. °C +70

Temperatura składowania

min. °C -40

maks. °C +85

**Schemat połączeń elektrycznych**



**Certyfikaty i zgodność**

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

RINA

UL

**Klasyfikacja ETIM**

ETIM 8,0

EC002498 -  
Akcesoria/części  
zamiennie do  
aparatury  
niskonapięciowej