



Obudowy z  
otworami Ø  
22mm –  
wielootworowa na  
12 przycisków  
LPZM

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Kolor Szary

Stopień ochrony według IEC IP66 oraz IP67

Właściwości mechaniczne

Masa g 1360

Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL NEMA 4X

Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+85

Wymiary



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-5-1

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000200 -  
Obudowa do  
urządzeń  
sterowniczych i  
sygnalizacyjnych