

Przeznaczenie produktu  
Seria produktu

Obudowy  
LPZM

**Charakterystyka ogólna**

Kolor Żółty  
Stopień ochrony według IEC IP66 oraz IP67

**Właściwości mechaniczne**

Masa g 346

**Dane techniczne UL**

Stopień ochrony według UL NEMA 4X

**Warunki otoczenia**

Temperatura


Temperatura pracy

min. °C -25  
maks. °C +70

Temperatura składowania

min. °C -40  
maks. °C +85

**Wymiary**



**Certyfikaty i zgodność**

Zgodność

IEC/EN 60947-5-1

Certyfikaty

cULus  
EAC

**Klasyfikacja ETIM**

ETIM 8,0

EC000200 -  
Obudowa do  
urządzeń  
sterowniczych i  
sygnalizacyjnych