



Przeznaczenie produktu
Seria produktu

Obudowy
LPZM

Charakterystyka ogólna

Kolor Szary
Stopień ochrony według IEC IP66 oraz IP67

Właściwości mechaniczne

Masa g 352

Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL NEMA 4X

Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

min. °C -25
maks. °C +70

Temperatura składowania

min. °C -40
maks. °C +85

Wymiary



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-5-1

Certyfikaty

cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000200 -
Obudowa do
urządzeń
sterowniczych i
sygnalizacyjnych