



Przeznaczenie produktu  
Seria produktu

Obudowy  
LPZM

**Charakterystyka ogólna**

Kolor	Szary
Stopień ochrony według IEC	IP66 oraz IP67

**Właściwości mechaniczne**

Masa	g	600
------	---	-----

**Dane techniczne UL**

Stopień ochrony według UL	NEMA 4X
---------------------------	---------

**Warunki otoczenia**

Temperatura


Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+85

**Wymiary**



**Certyfikaty i zgodność**

Zgodność

IEC/EN 60947-5-1

---

Certyfikaty

cULus

EAC

---

**Klasyfikacja ETIM**

ETIM 8,0

EC000200 -  
Obudowa do  
urządzeń  
sterowniczych i  
sygnalizacyjnych