




Przeznaczenie produktu	Obudowy
Seria produktu	LPZM
Charakterystyka ogólna	
Kolor	Szary
Stopień ochrony według IEC	IP66 oraz IP67
Właściwości mechaniczne	
Masa	g 680
Dane techniczne UL	
Stopień ochrony według UL	NEMA 4X
Warunki otoczenia	
Temperatura	
Temperatura pracy	min. °C -25 maks. °C +70
Temperatura składowania	min. °C -40 maks. °C +85
Wymiary	



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-5-1

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000200 -
 Obudowa do
 urządzeń
 sterowniczych i
 sygnalizacyjnych