



Plastikowa obudowa bez wyposażenia - 1 otwór
LPZP1A8

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Kolor Szary

Materiał Poliwęglan

Stopień ochrony według IEC IP66, IP67, IP69K

Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków maks. Nm 1.8

Masa g 107

Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL 1, 2, 3R, 4, 4X, 12K

Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

min. °C -25
maks. °C +70

Temperatura składowania

min. °C -40
maks. °C +85

Wymiary



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000200 -
Obudowa do
urządzeń
sterowniczych i
sygnalizacyjnych