



Przeznaczenie produktu

Żółta obudowa LPZP1A5 z przyciskiem grzybkowym, odblokowanie przez pociągnięcie LPCB6744, 1NC i osłoną LPXAU158 LPZP1B5611

Seria produktu

**Charakterystyka ogólna**

Kolor	Żółty
Typ pozycji	Przycisk grzybkowy
Materiał	Poliwęglan
Stopień ochrony według IEC	IP66, IP67, IP69K

**Warunki otoczenia**

Temperatura


Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+85

**Wymiary**



**Klasyfikacja ETIM**

ETIM 8,0

EC000225 -  
Kaseta  
sterownicza z  
wyposażeniem