



Szara obudowa LPZP1A8 z czerwonym, krytym przyciskiem LPCB1104, symbolem „O”, zestykiem 1NC LPZP1B8102

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

### Charakterystyka ogólna

Kolor	Szary
Typ pozycji	Przycisk kryty
Materiał	Poliwęglan
Stopień ochrony według IEC	IP66, IP67, IP69K

### Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+85

### Wymiary



**Certyfikaty i zgodność**

Certyfikaty

cULus

**Klasyfikacja ETIM**

ETIM 8,0

EC000225 -  
Kaseta  
sterownicza z  
wyposażeniem