



Plastikowa obudowa bez wyposażenia - 2 otwory LPZP2A8

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Kolor Szary

Materiał Poliwęglan

Stopień ochrony według IEC IP66, IP67, IP69K

Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków maks. Nm 1.8

Masa g 152

Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL 1, 2, 3R, 4, 4X, 12K

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min. °C -25
maks. °C +70

Temperatura składowania

min. °C -40
maks. °C +85

Wymiary

