



Szara obudowa LPZP3A8 z zielonym, krytym przyciskiem LPCB1113, symbolem „I”, zestykiem 1NO, czerwonym, krytym przyciskiem LPCB1104, symbolem „O”, zestykiem 1NC i zielonym, krytym przyciskiem LPCB1123, symbolem „II”, zestykiem 1NO LPZP3B8902

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

### Charakterystyka ogólna

Kolor	Szary
Materiał	Poliwęglan
Stopień ochrony według IEC	IP66, IP67, IP69K

### Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+85

### Wymiary

