



Szara obudowa LPZP3A8 z zielonym, krytym przyciskiem LPCB1113, symbolem „I”, zestykiem 1NO, czerwonym, wystającym przyciskiem LPCB2104, symbolem „O”, zestykiem 1NC i zielonym, krytym przyciskiem LPCB1123, symbolem „II”, zestykiem 1NO LPZP3B8903

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Kolor	Szary
Materiał	Poliwęglan
Stopień ochrony według IEC	IP66, IP67, IP69K

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy


min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+85

Wymiary

SZARA OBUDOWA LPZP3A8 Z ZIEŁONYM PRZYCISKIEM KRYTYM LPCB1113 "I" I ZESTYKIEM 1NO, CZERWONYM PRZYCISKIEM WYSTAJĄCYM LPCB2104 "O" I ZESTYKIEM 1NC ORAZ ZIEŁONYM PRZYCISKIEM KRYTYM LPCB1123 "II" I ZESTYKIEM 1NO



Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000225 -
Kaseta
sterownicza z
wyposażeniem