



Szara obudowa LPZP3A8 z białym, krytym przyciskiem LPCB1118, symbolem „I”, zestykiem 1NO, czerwonym, krytym przyciskiem LPCB1104, symbolem „O”, zestykiem 1NC i białym, krytym przyciskiem LPCB1128, symbolem „II”, zestykiem 1NO LPZP3B8904

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

#### Charakterystyka ogólna

Kolor	Szary
Materiał	Poliwęglan
Stopień ochrony według IEC	IP66, IP67, IP69K

#### Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+85

#### Wymiary

