



Szara obudowa LPZP3A8 z białym, krytym przyciskiem LPCB1118, symbolem „I”, zestykiem 1NO, czerwonym wystającym przyciskiem LPCB2104, symbolem „O”, zestykiem 1NC i białym, krytym przyciskiem LPCB1128, symbolem „II”, zestykiem 1NO LPZP3B8905

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Kolor | Żółty |
| Materiał | Poliwęglan |
| Stopień ochrony według IEC | IP66, IP67, IP69K |

Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

| | | |
|-------|----|-----|
| min. | °C | -25 |
| maks. | °C | +70 |

Temperatura składowania

| | | |
|-------|----|-----|
| min. | °C | -40 |
| maks. | °C | +85 |

Wymiary



Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000225 -
Kaseta
sterownicza z
wyposażeniem