



Szara obudowa LPZP3A8 z białym, krytym przyciskiem LPCB1158, symbolem „↑”, zestykiem 1NO, czerwonym wystającym przyciskiem LPCB2104, symbolem „O”, zestykiem 1NC i białym, krytym przyciskiem LPCB1152, symbolem „↓”, zestykiem 1NO LPZP3B8907

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Kolor	Szary
Materiał	Poliwęglan
Stopień ochrony według IEC	IP66, IP67, IP69K

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy


min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+85

Wymiary

SZARA OBUDOWA LPZP3A8 Z BIAŁYM PRZYCISKIEM KRYTYM LPCB1158 "STRZAŁKA W GÓRĘ" I ZESTYKIEM 1NO, CZERWONYM PRZYCISKIEM WYSTAJĄCYM LPCB2104 "O" I ZESTYKIEM 1NC ORAZ BIAŁYM PRZYCISKIEM KRYTYM LPCB1152 "STRZAŁKA W DÓŁ" I ZESTYKIEM 1NO



Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000225 -
Kaseta
sterownicza z
wyposażeniem