



Szara obudowa LPZP3A8 z białym, krytym przyciskiem LPCB1148, symbolem „→”, zestykiem 1NO, czerwonym, wystającym przyciskiem LPCB2104, symbolem „O”, zestykiem 1NC i czarnym, krytym przyciskiem LPCB1142, symbolem „←”, zestykiem 1NO LPZP3B8909

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Kolor	Szary
Materiał	Poliwęglan
Stopień ochrony według IEC	IP66, IP67, IP69K

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy


min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+85

Wymiary

SZARA OBUDOWA LPZP3A8 Z BIAŁYM PRZYCISKIEM KRYTYM LPCB1148 "STRZAŁKA W PRAWO" I ZESTYKIEM 1NO, CZERWONYM PRZYCISKIEM WYSTAJĄCYM LPCB2104 "O" I ZESTYKIEM 1NC ORAZ CZARNYM PRZYCISKIEM KRYTYM LPCB1142 "STRZAŁKA W LEWO" I ZESTYKIEM 1NO



Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000225 -
Kaseta
sterownicza z
wyposażeniem