

Denumirea produsului	Monobloc
Denumirea tipului de produs	LMPB1

Caracteristici generale

Culoare	Verde
Tipul posturilor	Buton monobloc
grad de protectie IEC	IP66 pe față, IP20 pe terminale

Caracteristici electrice

Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V	300
Curent termic convențional în aer liber Ith IEC	A	5
Desemnare UL/CSA și IEC/EN 60947-5-1		B300 R300
Curent de funcționare AC12	12V	A 5
	30V	A 5
	125V	A 4
	250V	A 2
Curent de funcționare AC15	12V	A 5
	30V	A 5
	125V	A 3
	250V	A 1.5
Curent de funcționare DC12	12V	A 1
	30V	A 1
	125V	A 0.32
	250V	A 0.16
Curent de funcționare DC13	12V	A 1
	30V	A 1
	125V	A 0.22
	250V	A 0.11

Operațiuni

Durata de viața electrică	cycles	250000
---------------------------	--------	--------

Caracteristici mecanice

Durata de viața mecanică	cycles	5000000
--------------------------	--------	---------

Secțiunea dirijorului


Secțiunea conductorului AWG/kcmil	AWG/Kcmil min	26
	AWG/Kcmil max	16
IEC	min	mm ² 0.2
	max	mm ² 1.5

Condiții ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare	min	°C	-25
	max	°C	+70
Temperatura de depozitare	min	°C	-40
	max	°C	+85

Dimensiuni



Diagrame de cablare

